FABORY



Hornyos lencsefejű **csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M3X20**

Cikkszám	24570.030.020
Márka	-
UBB	950353147800
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635914
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	20 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
DIN	964
NF	≈E25-124

Műszaki **specifikációk**

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Tövigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	20
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Műszaki **rajz**

