

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M3X30



Cikkszám	24570.030.030
Márka	-
UBB	950353148063
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635938
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	30 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2371
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

