



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M3X40

Cikkszám	24570.030.040
Márka	-
UBB	950353148147
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635952
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-124
ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
NEN	≈2371

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

