

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M4X8



Cikkszám 24570.040.008

Márka -

UBB 950353148303

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635990

csom. 500

Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	8 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
DIN	964
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	8
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

