

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M4X16



Cikkszám 24570.040.016

Márka -

UBB 950353148634

UNSPSC 31161504

EAN 8715492636027

csom. 500 Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	16 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ISO	≈2010
DIN	964
NEN	≈2371
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

