



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M4X20

Cikkszám	24570.040.020
Márka	-
UBB	950353148717
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636034
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	20 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
DIN	964

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	20
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

