



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M4X25

Cikkszám	24570.040.025
Márka	-
UBB	950353148899
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636041
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	25 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NEN	≈2371
NF	≈E25-124

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Tővigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	25
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

