

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M4X50



Cikkszám	24570.040.050
Márka	-
UBB	950353149137
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636089
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	50 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2371
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
DIN	964

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Tövigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Műszaki rajz

