FABORY



Hornyos lencsefejű **csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M5X35**

Cikkszám	24570.050.035
Márka	-
UBB	950353335330
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636195
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M5
Hossz	35 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-124
BS	≈4183
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
DIN	964

Műszaki **specifikációk**

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Tövigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Műszaki **rajz**

