

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M5X40



Cikkszám	24570.050.040
Márka	-
UBB	950353150192
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636201
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
DIN	964

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	40
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Műszaki rajz

