



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M5X50

Cikkszám	24570.050.050
Márka	-
UBB	950353150358
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636225
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	50 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	964
BS	≈4183
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	50
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Műszaki rajz

