



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M6X12

Cikkszám	24570.060.012
Márka	-
UBB	950353150689
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636263
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	12 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
DIN	964
NF	≈E25-124
ISO	≈2010

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Műszaki rajz

