FABORY



# **Hornyos** lencsefejű **csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M6X30**

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 24570.060.030 |
| Márka | - |
| UBB | 950353151000 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492636300 |
| csom. 200 | Csak bontatlan csomagban |

## Műszaki **adatok**

| | |
|---|---|
| Átmérő | M6 |
| Hossz | 30 mm |
| Osztály | 4.8 |
| Behajtási tulajdonságok | Horonnyal ellátott |
| Fej alak | Süllyesztett ovális fej |
| Anyag | Acél |
| Felületkezelés | Horganyzott |
| Menetek | Metrikus menet |

## **Szabványok**

| | |
|---|---|
| DIN | 964 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN | ≈2371 |
| ISO | ≈2010 |
| BS | ≈4183 |
| NF | ≈E25-124 |

## Műszaki **specifikációk**

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| Thread length (min.) | 28 |
| dk (max.) | 11 |
| f ≈ | 1.5 |
| Tövigmenetes L ≤ | 35 |
| k (max.) | 3 |
| L (mm) | 30 |
| n | 1.6 |
| P | 1 |
| t (min.) | 2.4 |

## Műszaki **rajz**

