FABORY



Hornyos lencsefejű **csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M6X35**

Cikkszám	24570.060.035
Márka	-
UBB	950353151182
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636317
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M6
Hossz	35 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-124
DIN	964
BS	≈4183
NEN	≈2371
ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki **specifikációk**

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Tövigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	35
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Műszaki **rajz**

