



Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M6X40

Cikkszám	24570.060.040
Márka	-
UBB	950353151265
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636324
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2371
ISO	≈2010
DIN	964
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Műszaki rajz

