

Hornyos lencsefejű csavar DIN 964 Acél Horganyzott 4.8 M8X20



Cikkszám	24570.080.020
Márka	-
UBB	950353151679
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636379
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M8
Hossz	20 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-124
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
NEN	≈2371
ISO	≈2010

Műszaki specifikációk

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Műszaki rajz

