
FABORY



Hornyos trapézfejű **csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M3X6**

Cikkszám	24640.030.006
Márka	-
UBB	950353152412
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636966
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	6 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

BS	≈4183
NF	≈E25-128
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
NEN	≈1603

Műszaki **specifikációk**

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Tövigmenetes L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	6
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Műszaki **rajz**

