



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M3X30

Cikkszám	24640.030.030
Márka	-
UBB	950353153162
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637062
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	30 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
BS	≈4183
ISO	≈1580

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Műszaki rajz

