



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M3X40

Cikkszám	24640.030.040
Márka	-
UBB	950353153246
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637086
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	40 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

BS	≈4183
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Műszaki rajz

