



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M4X6

Cikkszám	24640.040.006
Márka	-
UBB	950353153329
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637260
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	6 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

NF	≈E25-128
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
ISO	≈1580
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	6
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Műszaki rajz

