



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M4X20

Cikkszám	24640.040.020
Márka	-
UBB	950353153816
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637338
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	20 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

ISO	≈1580
NEN	≈1603
DIN	85
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	20
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Műszaki rajz

