



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M5X8

Cikkszám	24640.050.008
Márka	-
UBB	950353154236
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637475
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	8 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

DIN	85
NEN	≈1603
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
BS	≈4183

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

