



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M5X25

Cikkszám	24640.050.025
Márka	-
UBB	950353154723
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637543
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	25 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

BS	≈4183
DIN	85
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
NF	≈E25-128

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Műszaki rajz

