



Hornyos trapézfejű csavar DIN 85 Acél Horganyzott 4.8 M6X16

Cikkszám	24640.060.016
Márka	-
UBB	950353155480
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637666
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	16 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Szabványok

ISO	≈1580
BS	≈4183
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Műszaki rajz

