



Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M3X30

Cikkszám	24672.030.030
Márka	-
UBB	500654334977
UNSPSC	31161504
EAN	8712423010635
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M3
Hossz	30 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Pozidriv
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Műszaki specifikációk

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tővigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
Kereszthornyok száma	1
P	0.5

Műszaki rajz

