FABORY



Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M4X55

Cikkszám	24672.040.055
Márka	-
UBB	500654335545
UNSPSC	31161504
EAN	8712423010697
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M4
Hossz	55 mm
Osztály	4.8
Behajtási tulajdonságok	Pozidriv
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Műszaki **specifikációk**

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Tövigmenetes L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	55
Kereszthornyok száma	2
P	0.7

Műszaki **rajz**

