



Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Nikkelbevonatos ST3,9X38MM

Cikkszám	26040.039.038
Márka	-
UBB	950352053199
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651501
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.9 mm
Hossz	38 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

NF	E25-661 C
BS	4174
ISO	1483 C
DIN	7973 C

Műszaki specifikációk

D (mm)	3.9
dk	7.5
f ≈	1.3
k ≈	2.3
L (mm)	38
n	1
P	1.4

Műszaki rajz

