



Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Nikkelbevonatos ST4,2X25MM

Cikkszám	26040.042.025
Márka	-
UBB	950352053686
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651556
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4.2 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

DIN	7973 C
ISO	1483 C
NF	E25-661 C
BS	4174

Műszaki specifikációk

D (mm)	4.2
dk	8.1
f ≈	1.4
k ≈	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	1.4

Műszaki rajz

