

## Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Nikkelbevonatos ST5,5X32MM



Cikkszám	26040.055.032
Márka	-
UBB	950352055251
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651730
csom. 1	Csak bontatlan csomagban

### Műszaki adatok

Átmérő (mm)	5.5
Hosszúság (L) (mm)	32
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag (hossz)	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Szabványok

ISO	1483 C
NF	E25-661 C
BS	4174
DIN	7973 C

### Műszaki specifikációk

$d_k$	10.8
$f \approx$	1.7
$k \approx$	3.4
$n$	1.6
$P$	1.80

### Műszaki rajz

