



Lencsefejű, hornyolt, lemezcsavar DIN 7973 C Acél Nikkelbevonatos ST5,5X50MM

Cikkszám	26040.055.050
Márka	-
UBB	950352055418
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651761
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	5.5 mm
Hossz	50 mm
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett ovális fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

NF	E25-661 C
BS	4174
ISO	1483 C
DIN	7973 C

Műszaki specifikációk

D (mm)	5.5
dk	10.8
f ≈	1.7
k ≈	3.4
L (mm)	50
n	1.6
P	1.8

Műszaki rajz

