



## Hatlapfejű lemezcsavar tompá véggel DIN 7976 F Acél Horganyzott ST6,3X19MM

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Cikkszám  | 26180.063.019            |
| Márka     | -                        |
| UBB       | 950352063743             |
| UNSPSC    | 31161507                 |
| EAN       | 8715492652744            |
| csom. 100 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Átmérő                  | 6.3 mm          |
| Hossz                   | 19 mm           |
| Behajtási tulajdonságok | Hexagon         |
| Fej alak                | Hatszögletű fej |
| Anyag                   | Acél            |
| Felületkezelés          | Horganyzott     |
| Menetek                 | Önmetsző menet  |
| Info                    | tompá véggel    |

### Szabványok

|      |             |
|------|-------------|
| BS   | ≈4174-B     |
| NF   | ≈E25-662 F  |
| DIN  | 7976 F      |
| ISO  | ≈1479 F     |
| ASME | ≈B18.6.5M-B |

### Műszaki specifikációk

|        |     |
|--------|-----|
| D (mm) | 6.3 |
| k      | 4.8 |
| L (mm) | 19  |
| P      | 1.8 |
| s      | 10  |

### Műszaki rajz

