
FABORY



Hatlapfejű **lemezcsavar tompa véggel DIN 7976 F Acél Horganyzott ST6,3X25MM**

Cikkszám	26180.063.025
Márka	-
UBB	950352063826
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652751
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	6.3 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet
Info	tompa véggel

Szabványok

BS	≈4174-B
DIN	7976 F
NF	≈E25-662 F
ASME	≈B18.6.5M-B
ISO	≈1479 F

Műszaki **specifikációk**

D (mm)	6.3
k	4.8
L (mm)	25
P	1.8
s	10

Műszaki **rajz**

