



Hatlapfejű lemezcsavar tompá véggel DIN 7976 F Acél Horganyzott ST8(7,9)X25MM

Cikkszám	26180.079.025
Márka	-
UBB	950352064162
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652799
csom. 100	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	8 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Önmetsző menet
Info	tompá véggel

Szabványok

BS	≈4174-B
ISO	≈1479 F
NF	≈E25-662 F
ASME	≈B18.6.5M-B
DIN	7976 F

Műszaki specifikációk

D (mm)	8
k	5.8
L (mm)	25
P	2.1
s	13

Műszaki rajz

