




**D-fejű, kereszthornyos,
lemezcsavar, Phillips
DIN 7981 C-H Acél
Nikkelbevonatos
ST3,9X25MM**

Cikkszám	26200.039.025
Márka	-
UBB	950352066142
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652973
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.9 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

DIN	7981 CH
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
NF	E25-658

Műszaki specifikációk

D (mm)	3.9
dk	7.5
k	2.8
L (mm)	25
Kereszthornyok száma	2
P	1.4

Műszaki rajz

