




**D-fejű, kereszthornyos,
lemezcsavar, Phillips
DIN 7981 C-H Acél
Nikkelbevonatos
ST4,8X19MM**

Cikkszám	26200.048.019
Márka	-
UBB	950352067132
UNSPSC	31161507
EAN	8715492653079
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	4.8 mm
Hossz	19 mm
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Nikkelbevonatos
Menetek	Önmetsző menet
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Szabványok

ISO	7049 CH
ASME	B18.6.4
NF	E25-658
DIN	7981 CH

Műszaki specifikációk

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	19
Kereszthornyok száma	2
P	1.6

Műszaki rajz

