



Süllyesztettfejű,
kereszthornyos,
lemezcsavar DIN 7982 C-
H Acél Horganyzott fekete
passzívált ST3,5X9,5MM

Cikkszám	26430.035.009
Márka	-
UBB	500654568376
UNSPSC	31162400
EAN	8712423018730
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.5 mm
Hossz	9.5 mm
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Felületkezelés	Horganyzott fekete passzívált
Menetek	Önmetsző menet

Szabványok

DIN	7982 CH
ISO	7050 CH
NF	E25-656

Műszaki specifikációk

D (mm)	3.5
dk	6.8
k ≈	2.1
L (mm)	9.5
Kereszthornyok száma	2
P	1.3

Műszaki rajz

