



MaxxFast Sülly.fejű önfúró lemezcsavar keresztornyos DIN ≈7504 O-H Bi-Metal ST3,9X25MM

Cikkszám	30310.039.025
Márka	-
UBB	500618329089
UNSPSC	31161507
EAN	8715494502320
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	3.9 mm
Hossz	25 mm
Behajtási tulajdonságok	Phillips
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Bi-Metal
Menetek	Önmetsző menet
Info	Csak teli doboz.

Szabványok

DIN	≈7504-O H
ISO	≈15482 H

Műszaki specifikációk

D (mm)	3.9
dk	8
k	2.6
L (mm)	25
L1	4.5
Kereszthornyok száma	2

Műszaki rajz

