



Golyóscsapágy helyzetbeállító tányérrugó Rugóacél Foszfátózott 31,7X20,4X0,4MM

Cikkszám	36460.337.004
Márka	-
UBB	950357490685
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763051
csom. 25	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	20.4 mm
d _e	31.7
d _i	20.4
Anyag	Rugóacél
Külső átmérő	31.7
Felületkezelés	Foszfátózott
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t). tengelyeltolódásnál.Kérésre részletes műszaki adatok kaphatók.

Szabványok

Műszaki specifikációk

d _i (H12)	20.4
D (mm)	20.4
F	81
l0	1.1
t	1.09
Vastagság	0.4

Műszaki rajz

