




Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN $\approx 705A$ Esztergált acél Horganyzott Hatlapú fejjel ISO 4029 26

Cikkszám	37820.260.001
Márka	-
UBB	950356739538
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771827
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	26 mm
Anyag	Esztergált acél
Felületkezelés	Horganyzott

Info

Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4029 (DIN 916) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiserelésre. A bilincs szabályozó gyűrűk $d1 \leq 70$ méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiserelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral. Hatlapú fejjel ISO 4029

Szabványok

DIN $\approx 705-A$

Műszaki specifikációk

b (js14)	16
d1	26

Műszaki rajz

d2 (h13)	40
d3	8
D (mm)	26

FABORY

