



## O-gyűrű, d2=5,0 mm Gumi NBR 70°-os perem A d2=5,0mm 20,0MM

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Cikkszám | 38816.020.001            |
| Márka    | -                        |
| UBB      | 950357215546             |
| UNSPSC   | 27111900                 |
| EAN      | 8715492787750            |
| csom. 10 | Csak bontatlan csomagban |

### Műszaki adatok

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Átmérő                   | 20 mm              |
| Színes                   | Fekete             |
| Anyag                    | Gumi               |
| Anyag, műszaki jellemzők | NBR 70°-os perem A |
| Info                     | d2=5,0mm           |

### Szabványok

### Műszaki specifikációk

|           |    |
|-----------|----|
| d1        | 20 |
| D (mm)    | 20 |
| Vastagság | 5  |

### Műszaki rajz

