

Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Rozsdamentes acél A2 Min.50 M12X200

Cikkszám	51000.120.200
Márka	-
UBB	951351757350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251039
csom. 10	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M12
Hossz	200 mm
Osztály	Min.50
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Műszaki specifikációk

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30

Műszaki rajz

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	200
P	1.75
s	19

