

Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M2X3

Cikkszám	51010.020.003
Márka	-
UBB	500633215040
UNSPSC	31161620
EAN	8715494605571
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M2
Hossz	3 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Műszaki specifikációk

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	3

Műszaki rajz

P	0.4
S	4

