FABORY

Hatlapfejű **tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A2 70 M2X10**

Cikkszám	51010.020.010
Márka	-
UBB	500633116610
UNSPSC	31161620
EAN	8715494605588
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M2
Hossz	10 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel és 8×d értéknél nagyobb hosszúsággal minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Műszaki **specifikációk**

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	10

Műszaki **rajz**

P	0.4
s	4

