



## Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, tövigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M5X20

|          |               |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 51014.050.020 |
|----------|---------------|

|       |   |
|-------|---|
| Márka | - |
|-------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 500634383995 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161620 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715494555227 |
|-----|---------------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| csom. 200 | Csak bontatlan<br>csomagban |
|-----------|-----------------------------|

### Műszaki adatok

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Átmérő (d-D)                     | M5   |
| Hosszúság (L) (mm)               | 20   |
| Megjegyzések                     | Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával. Nincs szükség alátétre. |
| Osztály                          | 70   |
| Behajtási tulajdonságok          | Hatlapú  |
| Fej alak                         | Hatszögletű fej  |
| Anyag (hossz)                    | Rozsdamentes acél  |
| Anyag, műszaki jellemzők (hossz) | A2   |

### Szabványok

|      |             |
|------|-------------|
| ISO  | ≈4162       |
| ASME | ≈B18.2.3.4M |
| DIN  | ≈6921       |
| EN   | ≈1665       |

Menetirány Jobb

Menetek Metrikus menet

**FABORY**  
**OF COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

## Műszaki specifikációk

|              |      |
|--------------|------|
| $d_c$ (max.) | 11.8 |
| $k$ (max.)   | 5.4  |
| P            | 0.80 |
| s            | 8    |

## Műszaki rajz

