



Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, tövigmenetes DIN ≈6921 Rozsdamentes acél A2 70 M5X40

Cikkszám	51014.050.040
----------	---------------

Márka	-
-------	---

UBB	500634384233
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494555357
-----	---------------

csom. 200	Csak bontatlan csomagban
-----------	-----------------------------

Műszaki adatok

Átmérő (d-D)	M5
Hosszúság (L) (mm)	40
Megjegyzések	Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai: A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás. A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik. Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával. Nincs szükség alátétre.
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú
Fej alak	Hatszögletű fej
Anyag (hossz)	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz)	A2

Szabványok

EN	≈1665
ISO	≈4162
ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921

Menetirány Jobb

Menetek Metrikus menet

FABORY
OF COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

Műszaki specifikációk

d_c (max.)	11.8
k (max.)	5.4
P	0.80
s	8

Műszaki rajz

