



Hatlapú csavaranya DIN 934 Rozsdamentes acél A2 70 M1

Cikkszám	51080.010.001
Márka	-
UBB	950355216819
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267238
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M1
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet
Info	A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Szabványok

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Műszaki specifikációk

d-D	M1
m	0.8
P	0.25
s	2.5

Műszaki rajz

