



Hatlapú csavaranya peremmel DIN 6923 Rozsdamentes acél A2 70 M6

Cikkszám	51108.060.001
Márka	-
UBB	950355814613
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268877
csom. 250	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Hexagon
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetirány	Jobb
Menetek	Metrikus menet

Info

A hatlapú peremes csavaranyák különleges műszaki tulajdonságai: A perem lehetővé teszi a fellépő erő elosztását nagyobb területen, ennek következtében kisebb felületi nyomás jön létre. A perem nagyobb (túlméretes) és/vagy bordázott furatokat fedhet le. Alátét nem szükséges.

Szabványok

DIN	6923
NF	E25-406
ISO	4161

d-D	M6
dc (max.)	14.2
m (max.)	6
P	1
s	10

