FABORY



Hornyos süllyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M3X40

Cikkszám	51110.030.040
Márka	-
UBB	950353247485
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269270
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki **adatok**

Átmérő	M3
Hossz	40 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Műszaki **specifikációk**

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Tövigmenetes L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Műszaki **rajz**

