

Hornyos sülyesztett fejű csavar DIN 963 Rozsdamentes acél A2 70 M5X18



Cikkszám	51110.050.018
Márka	-
UBB	500571317030
UNSPSC	31161504
EAN	8715494116367
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M5
Hossz	18 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Sülyesztett fej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Műszaki specifikációk

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Tővigmenetes L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	18
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Műszaki rajz

