



Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A2 70 M4X12

Cikkszám	51120.040.012
Márka	-
UBB	950353259506
UNSPSC	31161504
EAN	8715492271426
csom. 500	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M4
Hossz	12 mm
Osztály	70
Behajtási tulajdonságok	Horonnyal ellátott
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők	A2
Menetek	Metrikus menet

Szabványok

BS	≈4183
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84

Műszaki specifikációk

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	7
Tővigmenetes L ≤	40
k (max.)	2.6
L (mm)	12
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1.1

Műszaki rajz